



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+

+



Antiparra AVIATOR verde Transparente AF

Cód. 903117

Antiparra de seguridad flexible de uso general



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo, chispas y salpicadura química.
- ✓ Marco en elastómero extra flexible para un sello perfecto y confortable a la cara.
- ✓ Correa elástica de 15 mm con hebilla de ajuste.
- ✓ Protección frontal y lateral.
- ✓ Diseño de lente envolvente.
- ✓ Lente de policarbonato.
- ✓ Filtro UV.
- ✓ Puente nasal universal.

COLORES DE LENTE

Incoloro: uso general.

TRATAMIENTOS

Anti-empañó (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

COBERTURA DE RIESGOS

Salpicaduras Químicas
Chispas
Impacto de partículas
Polvo

PRESENTACIÓN

A Consultar

CERTIFICACIONES

ANSI Z87.1 (Z87+)
IRAM EN 166



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+

+



COLORES

- 902420** Antiparra AVIATOR lila Transparente AF
- 902421** Antiparra AVIATOR Gris AF
- 903117** Antiparra AVIATOR verde Transparente AF
- 903118** Antiparra AVIATOR naranja Transparente AF
- 903121** Antiparra AVIATOR gris Transparente AF

APLICACIONES

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| Siderurgia | Logística |
| Minería | Naviera |
| Construcción | Agro |
| Centrales y distribución | Entes Estatales |
| Eléctrica | Frigoríficos |
| Nuclear | Alimentos |
| Papelera | Electrónica |
| Química | Automotriz |

ALMACENAMIENTO

Los protectores deben almacenarse en el embalaje en que fueron suministrados, en un lugar seco y limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperaturas, vapores o disolventes. No debe almacenarse fuera del rango de temperatura comprendido entre -5° C y +50° C o en una humedad relativa superior al 90%.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

LIMITACIONES DE USO

Estos equipos ofrecen la protección que se indica en las especificaciones técnicas. Nunca modifique o altere estos productos.





LIBUS[®]
F E E L S A F E

+

+



COLORES DE LENTE

Incoloro: uso general.

Amarillo: el lente amarillo bloquea el color azul del espectro de luz visible, incrementando el contraste y la percepción de profundidad. Indicado para tareas en ambientes con bajo nivel lumínico. No se recomienda su uso en ambientes con luz brillante o cuando se requiere un reconocimiento preciso de color.

Gris Fumé: indicado para uso exterior donde la luz solar pueda causar fatiga visual. Provee buen reconocimiento del color.

Verde: brinda protección a los reflejos y radiación UV. No apto para tareas de soldadura.

Verde Oscuro W3: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W3.

Verde Oscuro W5: cumple con los requisitos de ANSI Z87.1 para shade W5.

Naranja BL: filtra la luz violeta y azul presente en la emisión de lámparas UV. Absorbe la luz visible hasta los 540nm. Aplicaciones: odontología, medicina, laboratorios, curado UV de coatings y tintas.

TRATAMIENTOS

Espejado (E): película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.

Anti-empañó (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.

Outdoor / Indoor (O/I): película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

Antirrayadura (HC): película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.